



Vályús billencs RAL 5007 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 450l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919920 450
GTIN	4017976147024
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszáccsal.

A vályú szélé felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszáccsal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
----------------------------------	--------

Hossz	1374 mm
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Teherbírás	750 kg
Targoncavilla nyílás C méret	603 mm
Doboz méretei, szélesség	669 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Billentőperem magasság kerekkel	733 mm
Kerék anyaga	TPE
Csörlő	nem
Edény úrtartalma	450 l
Magasság	1072 mm
Doboz méretei, magasság	708 mm
Szélesség	730 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Olajzáró hegesztésű	igen
Billentés biztosítás	igen
Kerekek száma	4
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Targoncavilla nyílások	igen
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Súly	83 kg
Doboz méretei, hossz	1214 mm
Kerék Ø	200 mm
Billenthető mechanika	kézi
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

