


Billenthető edény csekély szerkezetmagassággal, festett, Edény úrtartalma: 1000l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919955 1000
GTIN	2050001937469
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

Billenthető edény **csekély szerkezetmagassággal szilárd anyagokhoz**, kedvező teher súlyponttal. A billentés minden magasságban lehetséges a kötélmeghúzásával. A tartálylemez körbefutó peremprofilal és targoncavilla nyílással felszerelt stabil alapkerettel rendelkezik. A biztosító megakadályozza a felügyelet nélküli lecsúszást és billentést. Targoncavilla nyílások belső mérete, AxD = 200x60 mm.

Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben**.

Műszaki leírás

Hossz	1640 mm
Teherbírás	1500 kg
Magasság	780 mm
Felhasználási terület	szilárd anyagokhoz

Targoncavilla nyílás távolsága B	495 mm
Szélesség	1280 mm
Súly	184 kg
Edény űrtartalma	1000 l
Billentőperem magasság	565 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény

Tartozék

Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez,
poliamid, 4 darabos Teherbírás / kerék 450 kg

919970 450