



Gépi villa balos, Szárméret: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290019 12
GTIN	4030741660696
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.**

Műszaki leírás

Szár magassága	12 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	4 mm
Vezetőcsap	299910 6
Recézési szélességhez, b	4 mm
Szár szélessége	12 mm
Működési tartomány	0 - 15 mm
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám