



Vályús billencs RAL 5007 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 600l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919920 600
GTIN	4017976147031
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszáccsal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszáccsal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
--	--------

Szélesség	855 mm
Doboz méretei, magasság	735 mm
Kerekek száma	4
Kerék anyaga	TPE
Hossz	1458 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Billenthető mechanika	kézi
Doboz méretei, hossz	1321 mm
Billentőperem magasság kerekkel	843 mm
Teherbírás	750 kg
Magasság	1099 mm
Csörlő	nem
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Olajzáró hegesztésű	igen
Targoncavilla nyílás távolsága B	327 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Súly	95 kg
Doboz méretei, szélesség	794 mm
Billentés biztosítás	igen
Kerék Ø	200 mm
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Targoncavilla nyílás C méret	727 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Edény űrtartalma	600 l
Targoncavilla nyílások	igen
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

