

## Forgácstartó kocsi perforált lemez betéttel, Edény űrtartalma: 250l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919935 250
GTIN	2050001936776
Árucikk kategória	94B

### Leírás

#### Kivitel:

Az **olaj- és vízzáró edény talajszinti ürítéshez** alkalmas és perforált lemezzel, valamint leeresztő csappal rendelkezik.

Az edény targoncavilla nyílásokkal és biztosítókkal rendelkezik a véletlen lecsúszás és billentés megakadályozása érdekében. 2 tömörgumi kerékkel és 1 kormányozható kerékkel, rögzítővel.

#### Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben**.

### Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	1
Kerekek száma	3
Targoncavilla nyílás D méret	55 mm
Teherbírási	300 kg
Olajzáró hegesztésű	igen
Targoncavilla nyílások	igen
Perforált fal felszereltség	Perforált lemez betét
Szélesség	820 mm

Targoncanyílás belső mérete, magasság	55 mm
Edény űrtartalma	250 l
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	170 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Hossz	1115 mm
Talajszinti ürítés	igen
Magasság	990 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrő nélkül
Súly	77 kg
Targoncavilla nyílás távolsága B	465 mm
Targoncavilla nyílás A méret	170 mm
Billentőperem magasság kerekkel	680 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos szélesség	540 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény