



Vályús billencs RAL 7035 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 250l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919922 250
GTIN	4017976847016
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	713 mm

Magasság	780 mm
Kerekek száma	4
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Csörlő	nem
Edény űrtartalma	250 l
Doboz méretei, magasság	413 mm
Targoncavilla nyílások	igen
Olajzáró hegesztésű	igen
Billenthető mechanika	kézi
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Billentés biztosítás	igen
Súly	70 kg
Hossz	1359 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
Kerék anyaga	TPE
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Kerék Ø	200 mm
Targoncavilla nyílás C méret	603 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Teherbírás	750 kg
Billentőperem magasság kerekkel	780 mm
Doboz méretei, szélesség	652 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Doboz méretei, hossz	1200 mm
Szín	világosszürke RAL 7035
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

