


**KOMET® Unisix® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W29: 10-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 030204

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ford,**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	WOEX 030204
Megnevezés	10-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK7935
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		