


**KOMET® Unisix® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W29: 24-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,14 mm/ford,

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Megnevezés	24-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK7935
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		