

 KOMET**KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG3000, DGB-P, Névleges Ø D: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239822 50
GTIN	
Árucikk kategória	27E

Leírás**Kivitel:**

Egyenes fogazású dörzsárfejek **H7 tűrésre készre köszörülve.**

A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a μ -tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.

ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. **Zsák- és átmenő furatokhoz.**

Figyelem:

- **További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.**
- **A hozzávaló tartókat lásd a 239880 – 239940 cikkszámoknál.**
- **Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.**

Műszaki leírás

Fejhossz l	25 mm
Élhossz l ₁	6 mm
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz	42 – 51,99
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	1,2 mm/ford,
Névleges Ø D	50 mm
Vágóélek száma Z	8

Bevonat	DGB-P
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsák- és átmenő furatnál
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
GGG	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		