



## Vályús billencs RAL 7035 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 450l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919922 450
GTIN	4017976847023
Árucikk kategória	96D

### Leírás

#### Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

#### Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

#### Szabvány:

**EN 1757-3**

#### Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

### Műszaki leírás

Hossz	1374 mm
-------	---------

Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Doboz méretei, szélesség	669 mm
Billentés biztosítás	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Csörlő	nem
Súly	83 kg
Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
Targoncavilla nyílás C méret	603 mm
Billenthető mechanika	kézi
Doboz méretei, magasság	708 mm
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Kerekek száma	4
Targoncavilla nyílások	igen
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Billentőperem magasság kerekkel	733 mm
Kerék anyaga	TPE
Kerék Ø	200 mm
Szélesség	730 mm
Magasság	1072 mm
Edény űrtartalma	450 l
Olajzáró hegesztésű	igen
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Doboz méretei, hossz	1214 mm
Teherbírás	750 kg
Szín	világosszürke RAL 7035
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

