



## ROTO DRIVE élsorjázó Ø 4–18 külső sorjázó fejjel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	838655
GTIN	7290005395444
Árucikk kategória	83G

### Leírás

**Kivitel:**

Markolat forgatható befogású, cserélhető sorjázó fejekkel. Egyszerű kezelés a kézi hajtásos rendszernek köszönhetően.

**Felhasználás:**

Furatok, külső átmérők, menetek és hornyok fáradtságmentes, tiszta sorjázásához, süllyesztéséhez és utánmunkálásához.

Teljes hossz: 155 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	155 mm
Termék fajtája	Sorjázó

### Tartozék

Furatsorjázó fej 90°, szárral, HSS TiN bevonattal Sorjázó fej Ø 10,4 mm	838611 10,4
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 20 mm	838610 20
O-gyűrű horonysorjázó penge HSS	838760
Belső menettisztító penge, HSS	838710

Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 6,3 mm	838610 6,3
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 10,4 mm	838610 10,4
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 3,2 mm	838610 3,2
Külső sorjázó fej HSS 4–18 mm Ø-höz	838660