



Vályús billencs RAL 7035 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 600l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919922 600
GTIN	4017976847030
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Olajzáró hegesztésű	igen
---------------------	------

Teherbírás	750 kg
Edény űrtartalma	600 l
Hossz	1458 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	327 mm
Billentés biztosítás	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Targoncavilla nyílás C méret	727 mm
Kerék anyaga	TPE
Kerekek száma	4
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Szélesség	855 mm
Doboz méretei, magasság	735 mm
Targoncavilla nyílások	igen
Magasság	1099 mm
Doboz méretei, hossz	1321 mm
Kerék Ø	200 mm
Doboz méretei, szélesség	794 mm
Billentőperem magasság kerekkel	843 mm
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Billenthető mechanika	Manuális
Csörlő	nem
Súly	95 kg
Szín	világosszürke RAL 7035
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

