

**Ollós emelőkocsi, Teherbírás: 1000kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919916 1000
GTIN	4017976068152
Árucikk kategória	96D

Leírás**Kivitel:**

Váz és villák csavarodásmentes héjas szerkezettel. A hidraulikus kézi pumpa karbantartásmentes csapágyszállal rendelkezik. Stabil acélcső villák ellencsapággal a toláshoz.

Párbeszédablak szöveg:

Emelési tartomány 85 – 800 mm.

Poliuretán villagörgők Ø 80 × 50 mm.

Poliuretán kormányzott kerekek Ø 180 × 50 mm.

Szín:

Sárga / fekete **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Villaszélesség	160 mm
Súly	110 kg
Hossz	1540 mm
Kormányzott kerék Ø	180×50 mm
Szélesség	540 mm

Villagörgő Ø	80×50 mm
Villagörgők anyaga	Poliuretán
Kormányozható kerék anyaga	Poliuretán
Emelési tartomány	85 - 800 mm
Villahossz	1165 mm
Teherbírás	1000 kg
Termék fajtája	Ollós magasemelésű raklapemelő