

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Kés ISO kódja	A16M SVVCR/L07
Beállítási szög κ	72,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Fejhossz L ₁	36 mm
Nyak szélessége L ₄	12,9 mm
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200