

**Garant****VC.T 070204, Minőség: HB7025-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Árucikk kategória	211

## Leírás

VC.T 070204 HB7025-1 Minőség: HB7025-1

Forgácstörő: SF

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 190 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 190 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SF
Előtolás $f$	0,03 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7025-1
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz