



Automata billencs leeresztő csappal, Edény úrtartalma: 350l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919925 350
GTIN	4017976160306
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm acéllemezéből. Alsó váz beépített nyílásokkal targoncákhoz. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (rögzítővel), poliamid kerekekkel. Elgurulás elleni védelem és billentés reteszelés, lánc lecsúszási és billentési biztosítékként.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat automatikusan történik a reteszelés kioldását követően.

A targonca üléséből történő ürítéshez kötél használatát javasoljuk.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Csörlő	igen
Billenthető mechanika	Csörlő
Targoncavilla nyílás távolsága B	192 mm
Kerekek száma	4

Targoncavilla nyílás C méret	592 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Targoncavilla nyílások	igen
Edény űrtartalma	350 l
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	1070 mm
Targoncavilla nyílás A méret	190 mm
Targoncavilla nyílás D méret	90 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Kerék anyaga	Poliamid
Hossz	1294 mm
Billentőperem magasság kerekkel	981 mm
Teherbírás	1000 kg
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	190 mm
Súly	126 kg
Szélesség	731 mm
Kerék Ø	200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Billentés biztosítás	igen
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Magasság görgők nélkül	837 mm
Termék fajtája	Billenthető edény