

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 080408 HB730-1 Minőség: HB730-1
Forgácstörő: XUM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4,5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min
Forgácstörő	XUM
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB730-1
Szerszámanyag	HM

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 4,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	Nano-PVD
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz