

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtelődés $L_3$	9 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	15,5 mm
Nyak szélessége $L_4$	9 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Befogási magasság $L_2$	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Fejhossz $L_1$	28 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz $L$	125 mm
Kés ISO kódja	A12K SVLCR/L07

Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200