

Garant**Sarokmarófej PickPocket, HB730, Ø D h10: 9,7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 210050 9,7 |
| GTIN | 4045197941138 |
| Árucikk kategória | 21M |

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Vágóél Ø D | 9,7 mm |
| Fejhossz l | 13 mm |
| Élhossz L ₂ | 7,5 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ² | 0,08 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Befogó mérete | 10 mm |
| Sarok lekerekítés r _v | 0,32 |
| Teljes hossz L | 26,9 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Sorozat | GARANT Master Steel |
| Sorozat | TopCut |
| Minőség | HB730 |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Spirálszög | 38 fok |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ mm |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | $0,3 \times D$ szélezésnél mm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| belső hűtés | nem |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 210 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 110 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 50 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 160 m/min | K |
| Olaj | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| Száraz | feltételesen alkalmas |
| Levegő | alkalmas |