

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Nyak szélessége $L_4$	6,8 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	13,5 mm
Beállítási szög $\kappa$	72,5 fok
Fejhossz $L_1$	22 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Teljes hossz $L$	100 mm
Befogási magasság $L_2$	9 mm
Középtolódás $L_3$	8 mm
Kés ISO kódja	A10H SVVCR/L07
Hasznos mélység $T$	6 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200