

**Garant****DC.T 11T304, Minőség: HB730-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T304 HB730-1 Minőség: HB730-1  
Forgácstörő: XUM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 35 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB730-1
Előtolás $f$	0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	UNI
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Forgácstörő	XUM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	35 - 230 m/min
Bevonat	Nano-PVD
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz