

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	15,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Beállítási szög $\kappa$	72,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Középeltolódás $L_3$	9 mm
Nyak szélessége $L_4$	9 mm
Kés ISO kódja	A12K SVVCR/L07
Befogási magasság $L_2$	11 mm
Fejhossz $L_1$	28 mm
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø $D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200