

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	95 fok
Közélpeltoódás L <sub>3</sub>	5 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Kés ISO kódja	A08F SVLCR/L05
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Lapkaméret	5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX5	675155 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200