

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB730-1 Minőség: HB730-1
Forgácstörő: XUM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,4 - 3,3 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,3 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	UNI
Minőség	HB730-1
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min
Forgácstörő	XUM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	Nano-PVD
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz