

**HOLEX****Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216625 30
GTIN	4045197941244
Árucikk kategória	220

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Maximális leélezési $\varnothing D_{\max}$	42,3 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Hozzávaló váltólapka	SP..09T308
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	100 mm
Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
$\varnothing D$	30 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Élletörő maró

**Tartozék**

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,0 Nm

---

211750 3,0