

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	A10H SVLCR/L07
Nyak szélessége L ₄	7,5 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Beállítási szög κ	95 fok

Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200