


Garant**CNMG 120408, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 250158 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941374 |
| Árucikk kategória | 21G |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 35 - 230 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Forgácstörő | XUM |
| Fő felhasználás | UNI |
| Minőség | HB730-1 |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Előtolás f | 0,2 - 0,6 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 6 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Szerszámanyag | HM |
| Bevonat | Nano-PVD |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |