

fetra[®]
....**Emelőlapos raktári kocsi, Teherbírás: 150kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919917 150
GTIN	4017976068312
Árucikk kategória	96D

Leírás**Kivitel:**

Profilacél-/acéllemezes szerkezet erős fogantyúval. Hidraulikus szivattyú krómozott dugattyúkkal. Működtetés lámpedállal. A süllyesztőszelep kézikarral finoman szabályozható. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (1x rögzítővel), poliuretán abroncsokkal.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Rakodófelület hossza	700 mm
Rakodófelület szélessége	450 mm
Hossz	930 mm
Szélesség	450 mm
Kerék Ø	100 mm
Súly	41 kg
Emelési tartomány	265 - 755 mm

Teherbírás	150 kg
Termék fajtája	Emelőlapos raktári kocsi