

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	10,2 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	5,5 mm
Kés ISO kódja	A08F SVVCR/L05
Beállítási szög κ	72,5 fok
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Hasznos mélység T	3,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200