

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 27
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Nyak szélessége L ₄	9 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Középtolódás L ₃	9 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12K SVLCR/L07
Beállítási szög κ	95 fok

Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200