

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 27
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12L SVJCR/L07
Fejhossz L ₁	18 mm
Középeltolódás L ₃	2 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Nyak szélessége L ₄	7,8 mm
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200