

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB730-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB730-1 Minőség: HB730-1

Forgácstörő: XUM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mmElőtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	XUM
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	HB730-1
Sarokrídusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Bevonat	Nano-PVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz