

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L_3	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	19,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Kés ISO kódja	A16M SVLCR/L07
Beállítási szög κ	95 fok
Befogási magasság L_2	15 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Fejhossz L_1	36 mm
Nyak szélessége L_4	14,5 mm

Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200