

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	5 mm
Középtolódás L ₃	3 mm
Kés ISO kódja	A08F SVJCR/L05
Fejhossz L ₁	15 mm
Teljes hossz L	80 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200