

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB730-1 Minőség: HB730-1

Forgácstörő: XUM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mmElőtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min

Fogásmélység a _p	0,5 - 6 mm
Forgácstörő	XUM
Fő felhasználás	UNI
Minőség	HB730-1
Bevonat	Nano-PVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz