

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	15 mm
Teljes hossz L	80 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Kés ISO kódja	A08F SVLCR/L05
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Lapkaméret	5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L ₃	5 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX5	675155 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200