

Garant**VCMT 070202, Minőség: HB7025-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Árucikk kategória	211

Leírás

VCMT 070202 HB7025-1 Minőség: HB7025-1

Forgácstörő: SF

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,4 mmElőtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 190 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7025-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 190 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SF
Váltólapka ISO kód	VCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz