

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Kés ISO kódja	A12L SVJCR/L07
Középtolódás L ₃	2 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Beállítási szög κ	142 fok
Befogási magasság L ₂	11 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Teljes hossz L	140 mm
Nyak szélessége L ₄	7,8 mm
Fejhossz L ₁	18 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200