

Garant**VCMT 070202, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Árucikk kategória	211

Leírás

VCMT 070202 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VF

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,4 mmElőtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 180 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VF
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 180 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,4 mm

Szerszámananyag	HM
Minőség	HB7125-1
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz