

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Középtelődés L <sub>3</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Kés ISO kódja	A12K SVVCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	9 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Teljes hossz L	125 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200