

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L_2	7,5 mm
Fejhossz L_1	15 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	8 mm
Kés ISO kódja	A08F SVJCR/L05
Teljes hossz L	80 mm
Közélpeltoódás L_3	3 mm
Nyak szélessége L_4	6 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Lapkaméret	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200