



## Automata billencs leeresztő csappal, Edény úrtartalma: 600l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919925 600
GTIN	4017976160603
Árucikk kategória	96D

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm acéllemezéből. Alsó váz beépített nyílásokkal targoncákhoz. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (rögzítővel), poliamid kerekekkel. Elgurulás elleni védelem és billentés reteszelés, lánc lecsúszási és billentési biztosítékként.

#### Párbeszédablak szöveg:

**Leeresztő csap** szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

**A billentési folyamat automatikusan történik a reteszelés kioldását követően.**

A targonca üléséből történő ürítéshez kötélt használatát javasoljuk.

#### Szabvány:

**EN 1757-3**

#### Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

### Műszaki leírás

Targoncavilla nyílás D méret	90 mm
Billenthető mechanika	Csörlő
Billentés biztosítás	igen
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel

Teherbírás	1500 kg
Targoncavilla nyílás távolsága B	582 mm
Billentőperem magasság kerekkel	981 mm
Szélesség	1141 mm
Magasság	1070 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	190 mm
Kerekek száma	4
Hossz	1294 mm
Targoncavilla nyílás A méret	190 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Targoncavilla nyílások	igen
Targoncavilla nyílás C méret	982 mm
Edény űrtartalma	600 l
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Csörlő	igen
Kerék Ø	200 mm
Kerék anyaga	Poliamid
Súly	155 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Magasság görgők nélkül	837 mm
Termék fajtája	Billenthető edény