



Emelőlapos raktári kocsi, Teherbírás: 250kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	919917 250
GTIN	4017976068329
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Profilacél-/acéllemezes szerkezet erős fogantyúval. Hidraulikus szivattyú krómozott dugattyúkkal. Működtetés lábpedállal. A süllyesztőszelep kézikarral finoman szabályozható. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (1x rögzítővel), poliuretán abroncsokkal.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Hossz	1020 mm
Teherbírás	250 kg
Emelési tartomány	330 - 910 mm
Rakodófelület hossza	830 mm
Szélesség	500 mm
Súly	78 kg

Rakodófelület szélessége	500 mm
Termék fajtája	Emelőlapos raktári kocsi