

Garant**Kerekes raklapváz, Rakodófelület szélessége×mélysége: 1200X800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Robusztus szögvas szerkezet 4 terelősarokkal lapos raklapok és rácsos konténerok elhelyezéséhez. Rugalmas tömörgumi abroncsok 2 fix és 2 kormányozható kerékekkel (rögzítőfékkel), görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Felhasználás:

Lapos raklapok és rácsos konténerok elhelyezéséhez.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szélesség	1275 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület magassága	245 mm
Súly	36 kg
Kerék Ø	160 mm
Kerék anyaga	Rugalmas tömör gumi
Teherbírási	1200 kg
Magasság	300 mm
Rakodófelület szélessége	1210 mm

Rakodófelület mélysége	810 mm
Mélység	875 mm
Tolófogantyú	nem
Termék fajtája	Kerekes raklapváz