



Automata billencs leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 900l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919925 900
GTIN	4017976160900
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm acéllemezéből. Alsó váz beépített nyílásokkal targoncákhoz. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (rögzítővel), poliamid kerekekkel. Elgurulás elleni védelem és billentés reteszelés, lánc lecsúszási és billentési biztosítékként.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat automatikusan történik a reteszelés kioldását követően.

A targonca üléséből történő ürítéshez kötélt használatát javasoljuk.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Edény űrtartalma	900 l
Teherbírás	2000 kg
Targoncavilla nyílás C méret	982 mm
Magasság	1078 mm

Kerék anyaga	Poliamid
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	190 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	582 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	184 kg
Billentés biztosítás	igen
Billenthető mechanika	Csörlő
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Billentőperem magasság kerekkel	989 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Targoncavilla nyílás D méret	90 mm
Kerekek száma	4
Targoncavilla nyílások	igen
Targoncavilla nyílás A méret	190 mm
Szélesség	1661 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Kerék Ø	200 mm
Csörlő	igen
Hossz	1294 mm
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Magasság görgők nélkül	837 mm
Termék fajtája	Billenthető edény