

**Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255130 25
GTIN	4045197941732
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Kés ISO kódja	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Pótalkatrészek	259981 3
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 3	259981 3
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/12 mm	251112 25/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/15 mm	250610 25/15
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/16 mm	250018 25/16