

**Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255130 16
GTIN	4045197941718
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Kés ISO kódja	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Szárméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Pótalkatrészek	259981 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Szabvány	Gyári szabvány

Adatlap

Felhasználás módja	jobbos
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 1	259981 1
Esztergakés Szár- / lapkaméret 16/09 mm	250018 16/09
Esztergakés Szár- / lapkaméret 16/12 mm	251112 16/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 16/11 mm	250610 16/11