

**Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255130 20
GTIN	4045197941725
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Fejhossz L ₁	25 mm
Pótalkatrészek	259981 2
Szabvány	DIN ISO 5610
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 2	259981 2
Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/11 mm	250610 20/11
Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/12 mm	250018 20/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/12 mm	251112 20/12