

Esztergakés készlet, balos, Szár- / lapkaméret: 20mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255131 20 |
| GTIN | 4045197941756 |
| Árucikk kategória | 29W |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---|
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204.. |
| Fejhossz L ₁ | 25 mm |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Kés ISO kódja | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 |
| Szárméret | 20 mm |
| Pótalkatrészek | 259981 2 |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 2

259981 2

Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/12 mm

251113 20/12

Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/12 mm

250019 20/12

Esztergakés Szár- / lapkaméret 20/11 mm

250611 20/11