

**Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265130 16
GTIN	4045197941787
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Fejhossz L ₁	17 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Szárméret	16 mm
Pótalkatrészek	269981 2
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 2	269981 2
Esztergakés Szár- / lapkaméret 16/09 mm	260006 16/09
Esztergakés Szár- / lapkaméret 16/11 mm	260308 16/11